

## HDC MDU 2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

## 일반 주문 데이터

버전	모듈, 극 수: 0, 수형, 임형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">3149600000</a>
유형	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
수량	5 items

## HDC MDU 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	34.1 mm	깊이 (인치)	1.3425 inch
높이	16.8 mm	높이 (인치)	0.6614 inch
너비	34.1 mm	폭 (인치)	1.3425 inch
길이	14.6 mm	길이 (인치)	0.5748 inch
순중량	1 g		

## 온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

극 수	0	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형, 암형(Female)
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

## 분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MDU 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

