



연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	모듈, 0 V, 0 A, 극 수: 0, 없는, 수형, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	3149600000
유형	HDC MDU 2
GTIN (EAN)	4099987598781
수량	5 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	34.1 mm	깊이 (인치)	1.3425 inch
높이	16.8 mm	높이 (인치)	0.6614 inch
너비	34.1 mm	폭 (인치)	1.3425 inch
길이	14.6 mm	길이 (인치)	0.5748 inch
순중량	1 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

버전

결선 유형	없음	전선 굵기, 최대	0 mm ²
전선 굵기, 최소	0 mm ²		

일반 데이터

극 수	0	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	수형, 암형(Female)
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	0 V
정격 전압(DIN EN 61984)	0 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

분류

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

도면

