

CMA-A30-50-333MV-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

**플러그온 전류 변압기**

플러그온 전류 변압기는 최대 5000A의 고전류를 측정하고 처리해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 당사의 플러그온 전류 변압기는 1A 또는 5A의 2차 전류를 공급합니다. 바이드뮐러는 또한 최대 600A의 전류를 최대 333mV의 전압으로 변환하는 컴팩트형 저전력 전류 변압기를 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 1차 전류: 50 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 20 VA, 공차 등급: 1 |
| 주문 번호 | 3154110000 |
| 유형 | CMA-A30-50-333MV-1 |
| GTIN (EAN) | 4099987645973 |
| 수량 | 1 items |

CMA-A30-50-333MV-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 57.4 mm | 깊이 (인치) | 2.2598 inch |
| 높이 | 78.2 mm | 높이 (인치) | 3.0787 inch |
| 너비 | 65.4 mm | 폭 (인치) | 2.5748 inch |
| 직경 | 30 mm | 순중량 | 241 g |

온도

| | | |
|-------|-------|---------------|
| 보관 온도 | 작동 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 속성

| | | | |
|--------------|-----------|--------|------------|
| 보호 등급 | IP20 | 측정 정확성 | 1% |
| 열전계 연속 전류 I열 | 1.2 x I공칭 | 공칭 주파수 | 50 ~ 60 Hz |

전기적 속성

| | | | |
|-------|-------|-------|------|
| 공차 등급 | 1 | 2차 전류 | 1 A |
| 부하 | 20 VA | 1차 전류 | 50 A |

측정전압 입력

| | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 주파수 범위, 최대 | 60 Hz | 주파수 범위, 최소 | 50 Hz |
|------------|-------|------------|-------|

입력

| | |
|--------|-----------|
| 입력 주파수 | 50/ 60 Hz |
|--------|-----------|

절연 조정

| | | | |
|-------|---|-------|-----------|
| 공차 등급 | 1 | 절연 전압 | 3 kV / 1분 |
|-------|---|-------|-----------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |