

**CMA-A30-100-333MV-1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**플러그온 전류 변압기**

플러그온 전류 변압기는 최대 5000A의 고전류를 측정하고 처리해야 하는 모든 곳에 사용됩니다. 당사의 플러그온 전류 변압기는 1A 또는 5A의 2차 전류를 공급합니다. 바이드뮐러는 또한 최대 600A의 전류를 최대 333mV의 전압으로 변환하는 컴팩트형 저전력 전류 변압기를 제공합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	1차 전류: 100 A, 2차 전류 최대값: , 부하: , 공차 등급: 1
주문 번호	<a href="#">3154130000</a>
유형	CMA-A30-100-333MV-1
GTIN (EAN)	4099987645997
수량	1 items

## CMA-A30-100-333MV-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	57.4 mm	깊이 (인치)	2.2598 inch
높이	78.2 mm	높이 (인치)	3.0787 inch
너비	65.4 mm	폭 (인치)	2.5748 inch
직경	30 mm	순중량	244 g

## 온도

보관 온도	작동 온도	-5 °C...40 °C
-------	-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 속성

보호 등급	IP20	측정 정확성	1%
열전계 연속 전류 I열	1.2 x I공칭	공칭 주파수	50 ~ 60 Hz

## 전기적 속성

공차 등급	1	1차 전류	100 A
-------	---	-------	-------

## 측정전압 입력

주파수 범위, 최대	60 Hz	주파수 범위, 최소	50 Hz
------------	-------	------------	-------

## 입력

입력 주파수	50 / 60 Hz
--------	------------

## 절연 조정

공차 등급	1	절연 전압	3 kV / 1분
-------	---	-------	-----------

## 분류

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		