

**TCB INL THIRD 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



5S와 린 매니지먼트(lean management) 방식에서 착안한 Weidmüller 폼 인서트는 작업장을 효율적이고 깔끔하게 정돈된 곳으로 만들어 드립니다. 모듈형 원칙에 따라 설계해 다양한 이점을 제공하며, 개별 요구 사항에 따라 선택하실 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	3155290000
유형	<a href="#">TCB INL THIRD 6</a>
GTIN (EAN)	4099987654685
수량	1 items

**TCB INL THIRD 6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	390 mm	높이 (인치)	15.3543 inch
너비	185 mm	폭 (인치)	7.2835 inch
직경	0 mm	순중량	1042.01 g

기술 데이터

품목 설명	폼 인레이 범용 대, 미장착
-------	-----------------

공구 수납함

어셈블리	공구 사용
------	-------

분류

직경	0 mm
----	------

분류

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

TCB INL THIRD 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

케이블 글랜드 공구



사이즈가 11-36 AF인 액세서리 및 케이블 글랜드를 조이거나 푸는 데 사용하는 스크류 공구.

- 여러 열의 글랜드에 대한 작업이 가능함
- 케이블 글랜드 변형 없음
- 11 ~ 36 mm의 스패너 사이즈
- 스패너 사이즈 무한 조정
- 라쳇 기능: 회전 간에 공구를 제거할 필요가 없음
- 한 손으로 사용이 가능한 공구

일반 주문 데이터

유형	FLECAFIX 11/24	버전	
주문 번호	<a href="#">9015900000</a>	버전	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309573		
수량	1 ST		
유형	FLECAFIX 24/36	버전	
주문 번호	<a href="#">9015980000</a>	버전	Cable gland tool
GTIN (EAN)	4032248309597		
수량	1 ST		

Screwty® 케이블 그랜드 툴



어느 응용 분야에도 이상적인 공구

Screwty®는 모든 공통 센서 및 액추에이터 케이블을 조이기 위한 이상적인 다목적 공구입니다. 접근이 어려운 라운드형 플러그도 Screwty®를 사용하여 접근할 수 있습니다. 과도한 힘을 주지 않고도 간단한 회전만으로 커넥터를 조이거나 풀 수 있습니다. Screwty®는 다른 제조사의 거의 모든 케이블과 플러그에 맞기 때문에(90% 이상) 독창적인 글로벌 솔루션입니다. Screwty®는 기존의 1/4" 어댑터가 있는 핸들로 구성되어 있습니다. 그러므로, 이 제품은 모든 크기에 사용가능합니다: M12 및 M8 라운드 플러그인 커넥터, M12F 및 M8F 맞춤형 플러그 및 소켓은 물론 모든 M23 플러그 및 소켓.

일반 주문 데이터

유형	SCREWTY SET	버전	
주문 번호	<a href="#">1910000000</a>	버전	Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248436842		
수량	1 ST		