



일반 주문 데이터

주문 번호	3155950000
유형	CB 400/4,8 TR NC
GTIN (EAN)	4099987657341
수량	8500 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0 mm	높이	400 mm
높이 (인치)	15.748 inch	너비	4.8 mm
폭 (인치)	0.189 inch	순중량	0.03 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
기본 재질	폴리아미드 66	텐션 강도	220 N
번들 직경, 최대	108 mm	텐션 강도(파운드 힘)	49 lbf
번들 직경, 최소	3 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		