


CB 450/7,6 TR BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------------|
| 주문 번호 | 3156260000 |
| 유형 | CB 450/7,6 TR BK |
| GTIN (EAN) | 4099987658416 |
| 수량 | 100 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|---------|--------------|-----|--------|
| 깊이 | 0 mm | 높이 | 450 mm |
| 높이 (인치) | 17.7165 inch | 너비 | 7.6 mm |
| 폭 (인치) | 0.2992 inch | 순중량 | 5.87 g |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

설치 자재

| | | | |
|--------------|----------|--------------|---------|
| UV-차단 | No | 다시 열기 위한 용도 | 아니요 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 작동 온도 범위, 최대 | 85 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 할로겐 | 아니요 |
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | 텐션 강도 | 550 N |
| 번들 직경, 최대 | 125 mm | 텐션 강도(파운드 힘) | 124 lbf |
| 번들 직경, 최소 | 4 mm | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |