

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

PV 응용 분야용 태양광 퓨즈 홀더

- 최고 1500V의 태양광 DC 접속반에 사용
- DIN 레일 장착
- 10x85mm gPV 15A부터 최고 32A의 원통형 퓨즈 링크와 함께 사용

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 퓨즈 홀더, 1500 V, 10x85, LED 포함
주문 번호	3164270000
유형	FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED
GTIN (EAN)	4099987800310
수량	10 items

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	67 mm	깊이 (인치)	2.6378 inch
높이	125 mm	높이 (인치)	4.9212 inch
너비	22.2 mm	폭 (인치)	0.874 inch
순중량	99 g		

온도

연속 작동 온도, 최소 -50 °C 연속 작동 온도, 최대 90 °C

퓨즈 홀더 결선

결선 수	2	탈피 길이	9.5 mm
조임 토크, 최대	2.5 Nm	조임 토크, 최소	2 Nm
결선 유형	스크류 결선	와이어 재질	구리
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 6	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 17
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	16 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	16 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	16 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	16 mm ²

퓨즈 홀더 기술 데이터

카트리지 퓨즈	10 x 85 mm	컬러 코드	연한 파란색
디스플레이	LED	퓨즈 홀더(카트리지 홀더)	피봇
최대 전류	32 A	전위 수	1
전력 방출, 최대	6.5 W	장착 레일	TS 35
정격 임펄스 내전압	6 kV	서지 전압 범주	III
장착 유형	TS 35		

분류

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 10X85 1K5V LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

10x85 gPV

gPV 10×85 원통형 퓨즈 카트리지는 최대 전압 1,500 DC의 광전지 모듈(현장 보호)에 대해 컴팩트하고 안전하며, 경제적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 제품입니다. 과부하와 단락 보호를 모두 제공합니다(IEC60269-6 및 UL248-19 표준 요건에 따른 gPV 클래스).



일반 주문 데이터

유형	FUSE WSFL 10X85 15A 1K5...	버전
주문 번호	4000002597	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	8430243419611	
수량	50 ST	
유형	FUSE WSFL 10X85 16A 1K5...	버전
주문 번호	4000002609	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	8430243419628	
수량	5 ST	
유형	FUSE WSFL 10X85 20A 1K5...	버전
주문 번호	4000002610	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	8430243419635	
수량	50 ST	
유형	FUSE WSFL 10X85 25A 1K5...	버전
주문 번호	4000002611	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	8430243419642	
수량	50 ST	
유형	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5...	버전
주문 번호	4000005431	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	8430243440424	
수량	50 ST	
유형	FUSE WSFL 10X85 32A 1K5...	버전
주문 번호	4000002612	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 32 A
GTIN (EAN)	8430243419659	
수량	5 ST	
유형	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5...	버전
주문 번호	3164280000	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4099987800327	
수량	5 ST	