

FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



gPV 10×85 원통형 퓨즈 카트리지는 최대 전압 1,500 DC의 광전지 모듈(현장 보호)에 대해 컴팩트하고 안전하며, 경제적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 제품입니다. 과부하와 단락 보호를 모두 제공합니다(IEC60269-6 및 UL248-19 표준 요건에 따른 gPV 클래스).

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 35 A
주문 번호	3164280000
유형	FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4099987800327
수량	5 items

FUSE WSFL 10X85 35A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	10.3 mm	폭 (인치)	0.4055 inch
순중량	1.5 g		

퓨즈 카트리지

퓨즈 링크 표준	IEC 60269-1, gPV (EN 60269-6)	전류	35 A
정격 DC 전압	1500 V	정격 차단 용량	50 kA
접점 재료	은도금	전력 방출, 최대	8 W

분류

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		