

## HDC 24D TSBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면 케이블 인입, 플러그 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: 1*M25, M 25, M 32 |
| 주문 번호      | <a href="#">3164360000</a>   |
| 유형         | HDC 24D TSBU 1M25 BP   |
| GTIN (EAN) | 4099987800587  |
| 수량         | 1 items  |

## HDC 24D TSBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 74 mm   | 깊이 (인치) | 2.9134 inch |
| 높이  | 72.5 mm | 높이 (인치) | 2.8543 inch |
| 너비  | 56 mm   | 폭 (인치)  | 2.2047 inch |
| 순중량 | 141 g   |         |             |

## 온도

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 한계 온도 | -40 °C ... 125 °C |
|-------|-------------------|

## 버전

|                |                       |             |                     |
|----------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| 케이블 엔트리 사이즈    | 1*M25, M 25, M 32     | 상단부/하단부/리드  | 상부                  |
| 상단 케이블 인입 수    | 0                     | 측면 케이블 인입 수 | 1                   |
| 하우징 디자인        | 측면 케이블 인입, 플러그<br>하우징 | 잠금 시스템 디자인  | 하단 측면의 측면 롱킹<br>클램프 |
| 설계             | high                  | 설치 사이즈      | 4                   |
| 케이블 인입         | w. 스레드                | 유형          | 플러그                 |
| 클램프 버전         | 사이드 롱킹 클램프            | 내부 나사산      | M 25                |
| 컬러(RAL)        | RAL 9011              | BG          | 4                   |
| ModuPlug®에 적합함 | 예                     |             |                     |

## 일반 데이터

|           |              |         |         |
|-----------|--------------|---------|---------|
| 하우징 기본 재질 | 플라스틱         | 표면 마감   | 플라스틱 코팅 |
| 보호 등급     | IP65, 삽입됨 상태 | EMC 하우징 | 아니요     |
| 잠금 요소의 재질 | 플라스틱         |         |         |

## 크기

|        |        |
|--------|--------|
| 케이블 인입 | w. 스레드 |
|--------|--------|

## 분류


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**HDC 24D TSBU 1M25 BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC 24D TSBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 벌크헤드 하우징



플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | HDC 10B ABU BP             | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">3107160000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드 |
| GTIN (EAN) | 4099987172042              | 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 사이드 롱킹 클램프 비교체형,        |
| 수량         | 1 ST                       | 표준   |

## 베이스 하우징



플라스틱 하우징은 금속의 저항이 충분하지 않은 애플리케이션에 특히 적합합니다. 또한 여기에 나와있는 외함은 표준 알루미늄 외함에 비해 가볍고 약간 더 저렴합니다. 따라서 견고한 재질이 필요하지 않은 애플리케이션에서는 플라스틱 외함을 사용하는 것이 합리적일 수 있습니다. 밀폐 등급은 IP65를 유지합니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | HDC 10B SBU 1M25 BP        | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">3164390000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 |
| GTIN (EAN) | 4099987800648              | 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:       |
| 수량         | 1 ST                       | 1*M25, M 25, M 32                             |
| 유형         | HDC 10B SBU 2M25 BP        | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">3164400000</a> | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 |
| GTIN (EAN) | 4099987800662              | 하우징, 하단 측면의 측면 롱킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:       |
| 수량         | 1 ST                       | 2*M25, M 25, M 32                             |

## 사이즈 4



Push In 결선은 직접 삽입을 통해 전선을 연결합니다. 공구를 사용하지 않고도 사전 처리된 전선을 직접 삽입하여 결선할 수 있습니다.  
 폴 수: 10  
 정격 전류: 16 A  
 정격 전압: 500 V  
 UL/CSA에 따른 공정 전압: 600 V AC/DC

## HDC 24D TSBU 1M25 BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | HDC HE 10 FP               | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1873540000</a> | HDC 인서트, 암형(Female), 500 V, 16 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 사이즈: 4 |
| GTIN (EAN) | 4032248458158              |   |
| 수량         | 1 ST                       |   |
| 유형         | HDC HE 10 MP               | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1873550000</a> | HDC 인서트, 수형, 500 V, 16 A, 극 수: 10, PUSH IN, 설치 사이즈: 4         |
| GTIN (EAN) | 4032248458165              |   |
| 수량         | 1 ST                       |   |

## IP68 버전



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

활동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | VG M32-1/K68               | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1909880000</a> | VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 32,                     |
| GTIN (EAN) | 4032248536801              | 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 |
| 수량         | 20 ST                      | bar(30분), 폴리아미드 6   |