

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

버전	태양광 발전, 비상정지 버튼, 1 폴, 600 V AC, 5 A
주문 번호	3175780000
유형	AC SW E 5A 1POL 06KV
GTIN (EAN)	4099987867757
수량	1 items

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

치수 및 중량

깊이	95 mm	깊이 (인치)	3.7401 inch
높이	41 mm	높이 (인치)	1.6142 inch
너비	38 mm	폭 (인치)	1.4961 inch
순중량	72.36 g		

온도

주변 온도	-25 °C...70 °C	습도	5 ~ 95 %(비응축)
-------	----------------	----	---------------

보증

시간 간격	5년
-------	----

박스

장착 유형	센트럴 너트
-------	--------

일반 데이터

보호 등급	IP20
-------	------

비상 정지 버튼

장착 유형	센트럴 너트	최대 연속 전압, Uc(AC)	500 V
최대 연속 전압, Uc(DC)	212 V	NC 접점의 접점 수	1
보호 등급(NEMA)	1	버튼 요소의 직경	38 mm
잠금 해제 방법	턴 릴리스	Status indicator available	아니요
No 접점의 접점 수	1		

분류

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000098970	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986665293	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000114374	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986766976	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD EV...	버전
주문 번호	8000111429	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986853614	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000110665	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986786530	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000115470	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986849969	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD WM...	버전
주문 번호	8000115472	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986878853	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD EV...	버전
주문 번호	8000111430	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986875555	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000111274	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986883994	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000115471	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986884205	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD WM...	버전
주문 번호	8000115473	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986874275	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	버전
주문 번호	8000130051	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987124980	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	버전
주문 번호	3149710000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987599900	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130058	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231763	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130053	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231770	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	버전
주문 번호	8000130052	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987124997	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	버전
주문 번호	3149720000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987599917	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130056	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231794	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130057	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231800	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	버전
주문 번호	8000130055	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987125024	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	버전
주문 번호	2778850000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047605	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	버전
주문 번호	2888520000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675875567	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	버전
주문 번호	2778860000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047612	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

유형	PVN DC 2I 10 2MPP RD CG...	버전
주문 번호	2778870000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047629	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP RD EV...	버전
주문 번호	2888530000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675875574	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP RD WM...	버전
주문 번호	2778880000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047636	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	