

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 버전 | 태양광 발전, 비상정지 버튼, 1 폴, 600 V AC, 5 A |
| 주문 번호 | 3175780000 |
| 유형 | AC SW E 5A 1POL 06KV |
| GTIN (EAN) | 4099987867757 |
| 수량 | 1 items |

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 95 mm | 깊이 (인치) | 3.7401 inch |
| 높이 | 41 mm | 높이 (인치) | 1.6142 inch |
| 너비 | 38 mm | 폭 (인치) | 1.4961 inch |
| 순중량 | 72.36 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|----|---------------|
| 주변 온도 | -25 °C...70 °C | 습도 | 5 ~ 95 %(비응축) |
|-------|----------------|----|---------------|

보증

| | | | |
|-------|----|--|--|
| 시간 간격 | 5년 | | |
|-------|----|--|--|

박스

| | | | |
|-------|--------|--|--|
| 장착 유형 | 센트럴 너트 | | |
|-------|--------|--|--|

일반 데이터

| | | | |
|-------|------|--|--|
| 보호 등급 | IP20 | | |
|-------|------|--|--|

비상 정지 버튼

| | | | |
|------------------|--------|----------------------------|-------|
| 장착 유형 | 센트럴 너트 | 최대 연속 전압, Uc(AC) | 500 V |
| 최대 연속 전압, Uc(DC) | 212 V | NC 접점의 접점 수 | 1 |
| 보호 등급(NEMA) | 1 | 버튼 요소의 직경 | 38 mm |
| 잠금 해제 방법 | 턴 릴리스 | Status indicator available | 아니요 |
| No 접점의 접점 수 | 1 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002034 | ETIM 9.0 | EC002034 |
| ETIM 10.0 | EC002034 | ECLASS 14.0 | 27-37-12-44 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-12-44 | | |

액세서리

www.weidmueller.com

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000098970 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986665293 | 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000114374 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986766976 | 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000111429 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986853614 | 입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000110665 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986786530 | 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000115470 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986849969 | 입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000115472 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986878853 | 입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000111430 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986875555 | 입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000111274 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986883994 | 입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2 |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000115471 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986884205 | 입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 서지 보호 I / II, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000115473 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당 |
| GTIN (EAN) | 4099986874275 | 입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, WM4C |
| 수량 | 1 ST | |

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | PVC DC 2I 2O 10MPP RD E... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130051 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987124980 | 2개 / 출력 2개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 10MPP RD S... | 버전 |
| 주문 번호 | 3149710000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987599900 | 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, 케이블 글랜드, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 10MPP RD S... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130058 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987231763 | 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 10MPP RD S... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130053 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987231770 | 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 10MPP RD W... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130052 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987124997 | 2개 / 출력 2개, 원격 디커플러, WM4C, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 12MPP RD E... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130054 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987125000 | 2개 / 출력 2개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 12MPP RD S... | 버전 |
| 주문 번호 | 3149720000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987599917 | 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, 케이블 글랜드, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 12MPP RD S... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130056 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987231794 | 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 12MPP RD S... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130057 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987231800 | 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVC DC 2I 2O 12MPP RD W... | 버전 |
| 주문 번호 | 8000130055 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4099987125024 | 2개 / 출력 2개, 원격 디커플러, WM4C, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG... | 버전 |
| 주문 번호 | 2778850000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4064675047605 | 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, 케이블 글랜드, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV... | 버전 |
| 주문 번호 | 2888520000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4064675875567 | 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM... | 버전 |
| 주문 번호 | 2778860000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4064675047612 | 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, WM4C, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |

AC SW E 5A 1POL 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG... | 버전 |
| 주문 번호 | 2778870000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4064675047629 | 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV... | 버전 |
| 주문 번호 | 2888530000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4064675875574 | 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM... | 버전 |
| 주문 번호 | 2778880000 | 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력 |
| GTIN (EAN) | 4064675047636 | 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V |
| 수량 | 1 ST | |