

AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 부하 차단 스위치
주문 번호	3235890000
유형	AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024486
수량	1 items

AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	121.1 mm	길이 (인치)	4.7677 inch
높이	165 mm	높이 (인치)	6.4961 inch
너비	140 mm	폭 (인치)	5.5118 inch
순중량	529 g		

보증

시간 간격

5년

일반 데이터

표준 규격	IEC 60947-3	보호 등급	IP66, IP65
설치 위치	보호 실외 영역(바다에서 > 1km)		

부하 차단 스위치

결선 유형

나사 텐션 스프링 1.5 - 10 mm²

스위치 설명

잠금 가능	예	비상 정지 설치로 디자인	아니오
안전 스위치로 디자인	아니오	유지보수/서비스 스위치로 디자인	예
스위치 수량	1	선행 스위칭 방식의 중립 도체	예
보조 접점 수량(NC 접점 기준)	0	보조 접점 수량(NO 접점 기준)	0
역전 스위치 디자인	아니오	전환 접점으로서의 보조 접점 수량	0

연결

메인 스위치로 디자인	예	사전 조립된 배선 장치	아니오
-------------	---	--------------	-----

전기적 특성

정격 지속 전류 (AC-23, 400 V)	28 A	조건부 정격 단락 전류	10 kA
AC-3, 400V에서의 정격 작동 전력	11 kW	최대 400V 스위칭 전원	15 kW
AC-23, 400V에서의 정격 작동 전력	15 kW	정격 지속 전류 (AC-21, 400 V)	40 A

제어 요소

모터 구동 통합	아니오	액추에이터 요소 유형	윙 노브
모터 드라이브 선택 사항	아니오	전압 해제 선택 사항	아니오

하우징

장치 구성 유형	필드 장치	전방 마운팅에 적합함	아니오
중간 마운팅에 적합함	아니오	분배 보드 설치에 적합함	아니오

기술 데이터

전방 마운팅용 4홀에 적합함	아니오
-----------------	-----

분류

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

AC SB M 40A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

