

**FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



gPV 10×85 원통형 퓨즈 카트리지는 최대 전압 1,500 DC의 광전지 모듈(현장 보호)에 대해 컴팩트하고 안전하며, 경제적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 제품입니다. 과부하와 단락 보호를 모두 제공합니다(IEC60269-6 및 UL248-19 표준 요건에 따른 gPV 클래스).

**일반 주문 데이터**

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | 태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 16 A |
| 주문 번호      | <a href="#">4000002609</a>                |
| 유형         | FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV              |
| GTIN (EAN) | 8430243419628                             |
| 수량         | 5 items                                   |

**FUSE WSFL 10X85 16A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

**치수 및 중량**

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 높이  | 85 mm   | 높이 (인치) | 3.3464 inch |
| 너비  | 10.3 mm | 폭 (인치)  | 0.4055 inch |
| 순중량 | 19 g    |         |             |

**환경 제품 규정 준수**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

**퓨즈 카트리지**

|          |             |    |      |
|----------|-------------|----|------|
| 퓨즈 링크 표준 | IEC 60269-6 | 전류 | 16 A |
| 정격 DC 전압 | 1500 V      |    |      |

**분류**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ETIM 10.0   | EC002704    | ECLASS 14.0 | 27-14-20-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-20-02 |             |             |