

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PV 응용 분야용 태양광 퓨즈 홀더

- 최고 1500V의 태양광 DC 접속반에 사용
- DIN 레일 장착
- 22x58mm gPV 30A부터 최고 80A의 원통형 퓨즈 링크와 함께 사용

일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 퓨즈 홀더, 1500 V, 22x58, LED 미포함
주문 번호	4000003740
유형	FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A
GTIN (EAN)	8430243427135
수량	6 items

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	76.8 mm	깊이 (인치)	3.0236 inch
높이	126 mm	높이 (인치)	4.9606 inch
너비	35.6 mm	폭 (인치)	1.4016 inch
순중량	100 g		

온도

연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	90 °C
--------------	--------	--------------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

퓨즈 홀더 결선

결선 수	2	탈피 길이	14 mm
조임 토크, 최대	2.8 Nm	조임 토크, 최소	2 Nm
결선 유형	스크류 결선	와이어 재질	구리
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 17	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 2
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	35 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	35 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	35 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	1 mm ²	와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	35 mm ²

퓨즈 홀더 기술 데이터

카트리지 퓨즈	22 x 58 mm	컬러 코드	흰색
디스플레이	LED 미포함	퓨즈 홀더(카트리지 홀더)	피봇
최대 전류	80 A	전위 수	1
전력 방출, 최대	12.5 W	장착 레일	TS 35
정격 임펄스 내전압	6 kV	서지 전압 범주	III
장착 유형	TS 35		

분류

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

FUSEHOLDER WSFH 22X58 1K5V 80A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

22x58 gPV



일반 주문 데이터

유형	FUSE WSFL 22X58 35A 1K5...	버전
주문 번호	2865970000	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 35 A
GTIN (EAN)	4064675602415	
수량	10 ST	
유형	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5...	버전
주문 번호	4000003732	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
GTIN (EAN)	8430243427142	
수량	10 ST	
유형	FUSE WSFL 22X58 50A 1K5...	버전
주문 번호	4000003733	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 50 A
GTIN (EAN)	8430243427159	
수량	10 ST	
유형	FUSE WSFL 22X58 65A 1K5...	버전
주문 번호	4000003734	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 65 A
GTIN (EAN)	8430243427166	
수량	10 ST	
유형	FUSE WSFL 22X58 70A 1K5...	버전
주문 번호	2873890000	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 70 A
GTIN (EAN)	4064675647652	
수량	10 ST	
유형	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5...	버전
주문 번호	2870900000	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
GTIN (EAN)	4064675636458	
수량	10 ST	