## FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





gPV 10×85 원통형 퓨즈 카트리지는 최대 전압 1,500 DC의 광전지 모듈(현장 보호)에 대해 컴팩트하고 안전하며, 경제적인 보호를 제공할 수 있도록 설계된 제품입니다. 과부하와 단락 보호를 모두 제공합니다(IEC60269-6 및 UL248-19 표준 요건에 따른 gPV 클래스).

## 일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, 카트리지 퓨즈, 1500 V, 10x85, gPV, 30 A	
주문 번호	400005431	
유형	FUSE WSFL 10X85 30A 1K5V GPV	
GTIN (EAN)	8430243440424	
수량	50 items	

카탈로그 상태 / 도면 1







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	'		
높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	10.3 mm	 폭 (인치)	0.4055 inch
순중량	0.2 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
퓨즈 카트리지			
퓨즈 링크 표준	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	전류	30 A
정격 DC 전압	1500 V	정격 차단 용량	10 kA
접점 재료	은도금	전력 방출, 최대	5.5 W
분류			
			'
ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ETIM 10.0	EC002704
ECLASS 11.0	27-14-20-02	ECLASS 12.0	27-14-20-02
ECLASS 13.0	27-14-20-02	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

카탈로그 상태 / 도면 2