

LKSC M2,9X13VZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



RS 80 프로파일은 조립 레일과 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에 다양한 설치 옵션을 제공합니다. 이를 통해 공간 조건과 요건에 유연하게 적용할 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 발을 사용하여 안정성을 높일 수 있습니다.

RS80 프로파일의 또 다른 장점은 개별적으로 크기를 조절할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 필요에 따라 시스템을 정확하게 설계할 수 있는 자유를 얻을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 십자 스크류
주문 번호	<a href="#">4011200000</a>
유형	LKSC M2,9X13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
수량	100 items

**LKSC M2,9X13VZ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5.6 mm	깊이 (인치)	0.2205 inch
높이	5.6 mm	높이 (인치)	0.2205 inch
너비	15.1 mm	폭 (인치)	0.5945 inch
순중량	0.65 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C      주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

표면 마감: 기타      기본 재질: 스틸  
 CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) ≥ 600

일반 데이터

컬러 코드: 회색      보호 등급: IP20  
 컬러 차트(유사): RAL 7035      캡슐화 옵션: 아니요

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

