## 데이터 시트

#### PTSC KB40X14



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm, 높이: 7 mm	
주문 번호	<u>4019420000</u>	
유형	PTSC KB40X14	
GTIN (EAN)	4008190243029	
수량	100 items	

카탈로그 상태 / 도면



### **PTSC KB40X14**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	<u>준수</u>	준수			
치수 및 중량					
깊이	7 mm	깊이 (인치)	0.2756 inch		
<b>높이</b>	7 mm	높이 (인치)	0.2756 inch		
너비	16.9 mm	폭 (인치)	0.6654 inch		
순중량	1.13 g				
온도					
주변 온도	E °C 40 °C				
ㅜ면 순도 	-5 °C40 °C				
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVH(	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
재료 데이터					
			·		
표면 마감	기타	기본 재질	스틸		
일반 데이터					
21 7 5	÷1 AU	리기 쉬드(이시)	DAI 7005		
컬러 코드	회색	컬러 차트(유사)	RAL 7035		
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2