



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	프로파일 하우징, RS 90 주황색, 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	4053240000
유형	PF RS 90 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248005659
수량	2 M

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	15.7 mm	깊이 (인치)	0.6181 inch
높이	83.6 mm	높이 (인치)	3.2913 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	315 g		

온도

작동 온도	-50 °C...60 °C
-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PVC
표면 마감	미처리	기본 재질	PVC

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

중요 참고 사항

제품 정보	PCB의 치수: 두께: 1.6 (± 0.2) mm, 너비: 79.8 (+0.2) mm RS 섹션의 치수 = PCB 길이 - 4.5 mm 예: PCB 길이 160 mm, RS 섹션 = 155.5 mm 이 품목은 곧 단종됩니다. 더 이상 디자인-인을 수행하지 마십시오. RS 70 및 RS 100 프로파일 시리즈를 대안으로서 사용할 수 있습니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

