

제품 이미지



그림과 유사

TERMSERIES용 개별 릴레이

- 전기기계식 릴레이
- 여러 다른 접점 소재

일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES, 릴레이, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 60 V DC, 연속 전류: 6 A6 A, 플러그인 결선, 테스트 버튼 사용 가능: No
주문 번호	<a href="#">4061630000</a>
유형	RSS113060
GTIN (EAN)	4032248252275
수량	20 items

### 기술 데이터

#### 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E223474

#### 치수 및 중량

깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이	28 mm	높이 (인치)	1.1024 inch
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	6 g		

#### 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...85 °C
작동 온도		습도	5...85 % 상대 습도, 비응축

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E223474
--------------	---------

#### 제어 측

정격 제어 전압	60 V DC	정격 전류 DC	3 mA
전원 정격	180 mW	코일 저항	20570 Ω ± 10 %
상태 표시기	아니요		

#### 부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	정격 부하 시 최대 스위칭 주파수	0.1 Hz
최대 스위칭 전압, AC	250 V	최대 스위칭 전압, DC	250 V
유입 전류	20 A / 20 ms	AC 스위칭 용량(저항), 최대	1500 VA
DC 스위칭 용량(저항), 최대	144 W @ 24 V	켜기 지연	<8 ms
끄기 지연	<4 ms	접점 유형	1 CO contact (AgNi)
기계적 서비스 수명	5 x 10 <sup>6</sup> 스위칭 사이클	최소 스위칭 전력	1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V

#### 일반 데이터

테스트 버튼 사용 가능	No	기계적 스위치 위치 표시	아니요
컬러 코드	흰색	UL 94 가연성 등급	V-0

#### 절연 조정

제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 및 ≥ 6 mm 연면 거리		제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1 min.
개방 접점의 절연 강도	1 kVeff / 1 min	보호 등급	IP67

## 기술 데이터

### 인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(VDE)	40029391	인증 번호(cURus)	E223474
------------	----------	--------------	---------

### 결선 데이터


와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

### 분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		


도면

배선도




핀의 밑면도

Graph




전기 서비스 수명 230 V AC 저항성 부하

Dimensional drawing



Miscellaneous

**Type code electromechanical relay (TERMSERIES)**



유형 코드

## RSS113060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 스크류 결선




TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRS 60VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123280000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 60	
GTIN (EAN)	4032248905270	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		

### 텐션 클램프 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123400000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 60	
GTIN (EAN)	4032248905546	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선	
수량	10 ST		

### PUSH IN 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRP 60VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">2618900000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 60	
GTIN (EAN)	4050118669930	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN	
수량	10 ST		

## RSS113060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 스크류 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123310000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4032248905317	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		

### 텐션 클램프 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123430000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4032248905188	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선	
수량	10 ST		

### PUSH IN 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">2618880000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4050118669954	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN	
수량	10 ST		

## RSS113060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 스크류 결선




TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRS 120VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123290000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4032248905461	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		

### 텐션 클램프 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123410000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4032248905690	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선	
수량	10 ST		

### PUSH IN 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRP 120VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">2618950000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4050118667585	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN	
수량	10 ST		

## RSS113060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 스크류 결선




TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123320000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4032248905522	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		

### 텐션 클램프 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123440000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4032248905171	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선	
수량	10 ST		

### PUSH IN 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">2618890000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4050118669947	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN	
수량	10 ST		

## RSS113060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 스크류 결선




TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRS 230VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123300000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4032248905515	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		

### 텐션 클램프 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123420000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4032248905683	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선	
수량	10 ST		

### PUSH IN 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRP 230VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">2618960000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4050118667578	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN	
수량	10 ST		

### 대응물

#### 스크류 결선



#### TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

#### 일반 주문 데이터

유형	TRS 60VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123280000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 60	
GTIN (EAN)	4032248905270	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		
유형	TRS 120VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123290000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4032248905461	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		
유형	TRS 230VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123300000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4032248905515	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		
유형	TRS 120VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123310000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120	
GTIN (EAN)	4032248905317	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		
유형	TRS 230VAC RC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123320000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230	
GTIN (EAN)	4032248905522	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 스크류 결선	
수량	10 ST		

#### 텐션 클램프 결선



#### TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

#### 일반 주문 데이터

유형	TRZ 60VUC 1CO EMPTY	버전	
주문 번호	<a href="#">1123400000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 60	
GTIN (EAN)	4032248905546	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선	
수량	10 ST		

## RSS113060

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 대응물

유형	TRZ 120VUC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">1123410000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120
GTIN (EAN)	4032248905690	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선
수량	10 ST	
유형	TRZ 230VUC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">1123420000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230
GTIN (EAN)	4032248905683	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선
수량	10 ST	
유형	TRZ 120VAC RC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">1123430000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120
GTIN (EAN)	4032248905188	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선
수량	10 ST	
유형	TRZ 230VAC RC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">1123440000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230
GTIN (EAN)	4032248905171	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, 텐션 클램프 결선
수량	10 ST	

### PUSH IN 결선



TERMSERIES 빈 소켓 포함 항목:

- 1 CO 접점
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 입력 전압 컬러 마킹: DC: 청색, UC: 백색
- 뛰어난 설계와 날카로운 모서리가 없다는 점 때문에 설치 중 부상 위험이 전혀 없습니다.
- 광학적 격리와 절연 강화를 위한 파티션 플레이트

### 일반 주문 데이터

유형	TRP 60VUC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">2618900000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 60
GTIN (EAN)	4050118669930	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
수량	10 ST	
유형	TRP 120VUC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">2618950000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120
GTIN (EAN)	4050118667585	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
수량	10 ST	
유형	TRP 230VUC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">2618960000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230
GTIN (EAN)	4050118667578	V UC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
수량	10 ST	
유형	TRP 120VAC RC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">2618880000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 120
GTIN (EAN)	4050118669954	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
수량	10 ST	
유형	TRP 230VAC RC 1CO EMPTY	버전
주문 번호	<a href="#">2618890000</a>	TERMSERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 1, CO 접점, 정격 제어 전압: 230
GTIN (EAN)	4050118669947	V AC ±10 %, 연속 전류: 10 A, PUSH IN
수량	10 ST	