


**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

**일반 주문 데이터**

버전	프로파일 하우징, RS 100 주황색, 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	<a href="#">4144870000</a>
유형	PF RS 100 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190377410
수량	2 M

PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	19 mm	깊이 (인치)	0.748 inch
높이	104 mm	높이 (인치)	4.0945 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	406.25 g		

온도

작동 온도 -15 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PVC
표면 마감	미처리	기본 재질	PVC

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

중요 참고 사항

제품 정보  
 커버 프로파일 및 엔드 플레이트에 3가지 높이를 이용할 수 있습니다.  
 커버 미포함 TS 장착: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40.5 mm  
 커버가 낮은 TS 장착: TS 32 = 89 mm, TS 35x7.5 = 84.5 mm  
 커버가 높은 TS 장착: TS 32 = 121 mm, TS 35x7.5 = 116.5 mm  
 직접 장착, 커버 미포함/낮은 커버/높은 커버: 24 / 69 / 99 mm  
 PCB 치수  
 두께: 1.6 (±0.2) mm, 폭: 100 (+0.5) mm  
 RS 섹션 치수 = 인쇄 회로 기판의 길이 - 4.5 mm  
 ADP 섹션의 치수 = PCB 길이 - 1 mm  
 예시:  
 PCB 길이 160 mm, RS = 155.5 mm, ADP = 159 mm"

분류


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**PF RS 100 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

AP 100 D - 엔드 플레이트 직접 장착



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 100 D OR	버전	
주문 번호	<a href="#">1185160000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비:	
GTIN (EAN)	4008190058388		22 mm
수량	20 ST		

AP 111 D - 엔드 플레이트 직접 장착, 대형 커버 프로파일과 함께 사용



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 111 D OR	버전	
주문 번호	<a href="#">1185560000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비:	
GTIN (EAN)	4008190050207		22 mm
수량	10 ST		

AP 100 - 엔드 플레이트



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	AP 100 OR 1665	버전	
주문 번호	<a href="#">1185060000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm	
GTIN (EAN)	4008190003586		
수량	20 ST		

AP 111 - 엔드 플레이트, 대형 커버 프로파일과 함께 사용




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 111 OR	버전	
주문 번호	<a href="#">1185460000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm	
GTIN (EAN)	4008190132064		
수량	10 ST		

RF 180 - 클립인 풋



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	RF 180 OR 1665	버전	
주문 번호	<a href="#">1324460000</a>	클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm	
GTIN (EAN)	4008190159870		
수량	20 ST		


PF RS 100 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ADP 11 - 커버 프로파일 중형



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	ADP 11	버전	
주문 번호	<a href="#">4169330000</a>	커버 프로파일, RS 100 투명, 커버 프로파일 높이 높음, 너비: 2000 mm	
GTIN (EAN)	4008190229030		
수량	2 M		

AP 100 - 엔드 플레이트




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 100 BK	버전	
주문 번호	<a href="#">1057540000</a>	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm	
GTIN (EAN)	4032248799688		
수량	20 ST		

RS 100 - 프로파일 하우징



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	PTSC KB40X14	버전	
주문 번호	<a href="#">4019420000</a>	장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm,	
GTIN (EAN)	4008190243029	높이: 7 mm	
수량	100 ST		