

RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

### 일반 주문 데이터

버전	프로파일 하우징, RS 100 주황색, 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	<a href="#">4144870000</a>
유형	PF RS 100 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190377410
수량	2 M

## 기술 데이터

### 승인

ROHS	준수
------	----

### 치수 및 중량

깊이	19 mm	깊이 (인치)	0.748 inch
높이	104 mm	높이 (인치)	4.0945 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	406.25 g		

### 온도

작동 온도	-15 °C...40 °C
-------	----------------

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PVC
표면 마감	미처리	기본 재질	PVC

### 일반 데이터


컬러 코드	주황색	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

### 중요 참고 사항

제품 정보	커버 프로파일 및 엔드 플레이트에 3가지 높이를 이용할 수 있습니다. 커버 미포함 TS 장착: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40.5 mm 커버가 낮은 TS 장착: TS 32 = 89 mm, TS 35x7.5 = 84.5 mm 커버가 높은 TS 장착: TS 32 = 121 mm, TS 35x7.5 = 116.5 mm 직접 장착, 커버 미포함/낮은 커버/높은 커버: 24 / 69 / 99 mm PCB 치수 두께: 1.6 (±0.2) mm, 폭: 100 (+0.5) mm RS 섹션 치수 = 인쇄 회로 기판의 길이 - 4.5 mm ADP 섹션의 치수 = PCB 길이 - 1 mm 예시: PCB 길이 160 mm, RS = 155.5 mm, ADP = 159 mm"
-------	--


### 분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		



### 액세서리

#### AP 100 D - 엔드 플레이트 직접 장착




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	AP 100 D OR	버전
주문 번호	<a href="#">1185160000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비:
GTIN (EAN)	4008190058388	22 mm
수량	20 ST	

#### AP 111 D - 엔드 플레이트 직접 장착, 대형 커버 프로파일과 함께 사용




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	AP 111 D OR	버전
주문 번호	<a href="#">1185560000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비:
GTIN (EAN)	4008190050207	22 mm
수량	10 ST	

#### AP 100 - 엔드 플레이트



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

## PF RS 100 OR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	AP 100 OR 1665	버전
주문 번호	<a href="#">1185060000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm
GTIN (EAN)	4008190003586	
수량	20 ST	

### AP 111 - 엔드 플레이트, 대형 커버 프로파일과 함께 사용




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

### 일반 주문 데이터

유형	AP 111 OR	버전
주문 번호	<a href="#">1185460000</a>	엔드 플레이트, RS 100 주황색, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm
GTIN (EAN)	4008190132064	
수량	10 ST	

### RF 180 - 클립인 풋




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

### 일반 주문 데이터

유형	RF 180 OR 1665	버전
주문 번호	<a href="#">1324460000</a>	클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm
GTIN (EAN)	4008190159870	
수량	20 ST	

### 액세서리

#### ADP 11 - 커버 프로파일 중형




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	ADP 11	버전
주문 번호	<a href="#">4169330000</a>	커버 프로파일, RS 100 투명, 커버 프로파일 높이 높음, 너비: 2000 mm
GTIN (EAN)	4008190229030	
수량	2 M	

#### AP 100 - 엔드 플레이트




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	AP 100 BK	버전
주문 번호	<a href="#">1057540000</a>	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm
GTIN (EAN)	4032248799688	
수량	20 ST	

#### RS 100 - 프로파일 하우징



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	PTSC KB40X14	버전
주문 번호	<a href="#">4019420000</a>	장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190243029	높이: 7 mm
수량	100 ST	