


**PF RS 80 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.  
 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.  
 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

**일반 주문 데이터**

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 프로파일 하우징, RS 80 주황색, 사출 프로파일,<br>너비: 2000 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">4157440000</a>                   |
| 유형         | PF RS 80 OR 2000MM                           |
| GTIN (EAN) | 4008190225537                                |
| 수량         | 2 M  |

## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 15.7 mm | 깊이 (인치) | 0.6181 inch |
| 높이  | 84 mm   | 높이 (인치) | 3.3071 inch |
| 너비  | 2000 mm | 폭 (인치)  | 78.74 inch  |
| 순중량 | 210 g   |         |             |

## 온도

|       |                |
|-------|----------------|
| 작동 온도 | -15 °C...40 °C |
|-------|----------------|

## 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

## 재료 데이터

|              |     |       |        |
|--------------|-----|-------|--------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 절연재   | 폴리염화비닐 |
| 표면 마감        | 미처리 | 기본 재질 | PVC    |

## 일반 데이터

|           |          |        |      |
|-----------|----------|--------|------|
| 컬러 코드     | 주황색      | 보호 등급  | IP00 |
| 컬러 차트(유사) | RAL 2000 | 캡슐화 옵션 | 아니요  |

## 중요 참고 사항

|       |  |
|-------|--|
| 제품 정보 | 커버 프로파일 및 엔드 플레이트에 3가지 높이를 이용할 수 있습니다.<br>커버 미포함 TS 장착: TS 32 = 45mm, TS35x7.5 = 40.5mm<br>커버가 낮은 TS 장착: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67.5 mm<br>커버가 높은 TS 장착: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86.5 mm<br>직접 장착: 커버 미포함/낮은 커버/높은 커버: 17 / 44 / 63 mm<br>치수의 PCB:<br>두께: 1.6 ( $\pm 0.2$ ) mm, 너비: 67.8 ( $\pm 0.2$ ) mm<br>RS 섹션의 치수 = 인쇄 회로 기판의 길이 - 4.5 mm<br>치수 ADP 섹션 = PCB 길이 - 2 mm<br>예:<br>PCB 길이 160 mm, RS 섹션 = 155.5 mm, ADP 섹션 = 158 mm |
|-------|--|

## 분류



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002779    | ETIM 9.0    | EC002779    |
| ETIM 10.0   | EC002779    | ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 |             |             |

**PF RS 80 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## AP 80 - 엔드 플레이트



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | AP 80 OR                   | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1324260000</a> | 엔드 플레이트, RS 80 주황색, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 12.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190181932              |   |
| 수량         | 20 ST                      |   |

## AP 80 D - 엔드 플레이트 직접 장착



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 유형         | AP 80 D OR                 | 버전   |
| 주문 번호      | <a href="#">1324360000</a> | 엔드 플레이트, RS 80 주황색, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비: |
| GTIN (EAN) | 4008190094898              | 17 mm                                      |
| 수량         | 20 ST                      |  |

## AP RF 80 LI - 엔드 플레이트 DIN 레일 장착 좌측



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

**PF RS 80 OR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | AP RF 80 LI 2025           | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">8156210000</a> | 엔드 플레이트, RS 80 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 DIN 레일 |
| GTIN (EAN) | 4008190978198              | 마운팅 왼쪽, 너비: 30 mm                         |
| 수량         | 20 ST                      |   |

**AP RF 80 RE - 엔드 플레이트 DIN 레일 장착 우측**

RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | AP RF 80 RE 2025           | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">8156200000</a> | 엔드 플레이트, RS 80 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 DIN 레일 |
| GTIN (EAN) | 4008190175740              | 마운팅 오른쪽, 너비: 30 mm                        |
| 수량         | 20 ST                      |   |

**RF 180 - 클립인 풋**

RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다.

프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다.

또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 유형         | RF 180 OR 1665             | 버전  |
| 주문 번호      | <a href="#">1324460000</a> | 클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 주황색, RS 80/90/100용 클립인 풋. |
| GTIN (EAN) | 4008190159870              | 너비: 17.5 mm   |
| 수량         | 20 ST                      |   |

## PF RS 80 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## RS 80 - 프로파일 하우징



RS 80 프로파일은 조립 레일과 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에 다양한 설치 옵션을 제공합니다. 이를 통해 공간 조건과 요건에 유연하게 적용할 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 밸을 사용하여 안정성을 높일 수 있습니다.

RS80 프로파일의 또 다른 장점은 개별적으로 크기를 조절할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 필요에 따라 시스템을 정확하게 설계할 수 있는 자유를 얻을 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| 유형         | LKSC M2,9X13VZ             | 버전           |
| 주문 번호      | <a href="#">4011200000</a> | 액세서리, 십자 스크류 |
| GTIN (EAN) | 4032248415014              |              |
| 수량         | 100 ST                     |              |