


**PF RS 80 GR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

**일반 주문 데이터**

버전	프로파일 하우징, RS 80 회색(페블 그레이), 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	<a href="#">4183130000</a>
유형	PF RS 80 GR 2000MM
GTIN (EAN)	4008190235178
수량	2 M

PF RS 80 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	15.7 mm	깊이 (인치)	0.6181 inch
높이	84 mm	높이 (인치)	3.3071 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	412.5 g		

온도

작동 온도 -15 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	폴리염화비닐
표면 마감	미처리	기본 재질	PVC

일반 데이터

컬러 코드	회색(페블 그레이)	보호 등급	IP00
컬러 차트(유사)	RAL 7032	캡슐화 옵션	아니요

중요 참고 사항

제품 정보  
 커버 프로파일 및 엔드 플레이트에 3가지 높이를 이용할 수 있습니다.  
 커버 미포함 TS 장착: TS 32 = 45mm, TS35x7.5 = 40.5mm  
 커버가 낮은 TS 장착: TS 32 = 72 mm, TS 35x7.5 = 67.5 mm  
 커버가 높은 TS 장착: TS 32 = 91 mm, TS 35x7.5 = 86.5 mm  
 직접 장착: 커버 미포함/낮은 커버/높은 커버: 17 / 44 / 63 mm  
 치수의 PCB:  
 두께: 1.6 (±0.2) mm, 너비: 67.8 (+0.2) mm  
 RS 섹션의 치수 = 인쇄 회로 기판의 길이 - 4.5 mm  
 치수 ADP 섹션 = PCB 길이 - 2 mm  
 예:  
 PCB 길이 160 mm, RS 섹션 = 155.5 mm, ADP 섹션 = 158 mm

분류


ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

**PF RS 80 GR 2000MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## PF RS 80 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### AP RF 80 LI - 엔드 플레이트 DIN 레일 장착 좌측



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	AP RF 80 LI 2025	버전	
주문 번호	<a href="#">8156210000</a>	엔드 플레이트, RS 80 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 DIN 레일	
GTIN (EAN)	4008190978198	마운팅 왼쪽, 너비: 30 mm	
수량	20 ST		

#### AP RF 80 RE - 엔드 플레이트 DIN 레일 장착 우측



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	AP RF 80 RE 2025	버전	
주문 번호	<a href="#">8156200000</a>	엔드 플레이트, RS 80 회색(페블 그레이), 엔드 플레이트 DIN 레일	
GTIN (EAN)	4008190175740	마운팅 오른쪽, 너비: 30 mm	
수량	20 ST		

#### RF 180 - 클립인 풋



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

## PF RS 80 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	RF 180 GR 7032	버전	
주문 번호	<a href="#">1773400000</a>	클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 회색(페블 그레이), RS	
GTIN (EAN)	4032248140602	80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm	
수량	20 ST		

#### RS 80 - 프로파일 하우징



RS 80 프로파일은 조립 레일과 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에 다양한 설치 옵션을 제공합니다. 이를 통해 공간 조건과 요건에 유연하게 적용할 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 발을 사용하여 안정성을 높일 수 있습니다.

RS80 프로파일의 또 다른 장점은 개별적으로 크기를 조절할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 필요에 따라 시스템을 정확하게 설계할 수 있는 자유를 얻을 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	LKSC M2,9X13VZ	버전	
주문 번호	<a href="#">4011200000</a>	액세서리, 십자 스크류	
GTIN (EAN)	4032248415014		
수량	100 ST		