


## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.

사전 조립된 케이블 사용을 위한 점이식 실링  
M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동  
및 신호 장치를 씰에 통합 가능

## 일반 주문 데이터

버전	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함), IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
주문 번호	<a href="#">4324010000</a>
유형	RKDG D17 PT6
GTIN (EAN)	4032248641284
수량	10 items

## RKDG D17 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	18 mm	깊이 (인치)	0.7087 inch
높이	33.8 mm	높이 (인치)	1.3307 inch
너비	46.7 mm	폭 (인치)	1.8386 inch
순중량	22.8 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-40 °C...85 °C
-------	----------------	-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

기본 재질	aEPDM	실리콘	아니요
컬러 코드	검정	설계	접을 수 있는 실
보호 등급	IP65(해당 하우징 포함), IP65, 해당 인클로저 포함	UL 94 가연성 등급	HB
장착 위치, 설치 알림	FieldPower®의 실링 슬롯	라인 유형	리운드
케이블 외경, 최소	15 mm	케이블 외경, 최대	17 mm

## 분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		