

PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

버전	프로파일 하우징, RS 100 검정, 사출 프로파일, 너비: 2000 mm
주문 번호	4352940000
유형	PF RS 100 BK 2000MM
GTIN (EAN)	4032248945511
수량	2 M

PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	19 mm	깊이 (인치)	0.748 inch
높이	104 mm	높이 (인치)	4.0945 inch
너비	2000 mm	폭 (인치)	78.74 inch
순중량	525 g		

온도

작동 온도 -15 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	폴리염화비닐
표면 마감	미처리	기본 재질	PVC

일반 데이터


컬러 코드	검정	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 9011	캡슐화 옵션	아니요

중요 참고 사항

제품 정보
 커버 프로파일 및 엔드 플레이트에 3가지 높이를 이용할 수 있습니다.
 커버 미포함 TS 장착: TS 32 = 45 mm, TS35x7.5 = 40.5 mm
 커버가 낮은 TS 장착: TS 32 = 89 mm, TS 35x7.5 = 84.5 mm
 커버가 높은 TS 장착: TS 32 = 121 mm, TS 35x7.5 = 116.5 mm
 직접 장착, 커버 미포함/낮은 커버/높은 커버: 24 / 69 / 99 mm
 PCB 치수
 두께: 1.6 (±0.2) mm, 폭: 100 (+0.5) mm
 RS 섹션 치수 = 인쇄 회로 기판의 길이 - 4.5 mm
 ADP 섹션의 치수 = PCB 길이 - 1 mm
 예시:
 PCB 길이 160 mm, RS = 155.5 mm, ADP = 159 mm"

분류

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		




PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

AP 100 D - 엔드 플레이트 직접 장착




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 100 D BK 9011	버전	
주문 번호	1189870000	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비: 22	
GTIN (EAN)	4050118159936	mm	
수량	20 ST		

AP 111 D - 엔드 플레이트 직접 장착, 대형 커버 프로파일과 함께 사용




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 111 D BK	버전	
주문 번호	1189880000	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 직접 마운팅 양쪽, 너비: 22	
GTIN (EAN)	4050118159929	mm	
수량	10 ST		

AP 100 - 엔드 플레이트



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	AP 100 BK 9011	버전	
주문 번호	1057540000	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm	
GTIN (EAN)	4032248799688		
수량	20 ST		

AP 111 - 엔드 플레이트, 대형 커버 프로파일과 함께 사용




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	AP 111 BK	버전	
주문 번호	1189900000	엔드 플레이트, RS 100 검정, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 27.2 mm	
GTIN (EAN)	4050118159943		
수량	10 ST		

RF 180 - 클립인 풋



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	RF 180 BK 9011	버전	
주문 번호	1057530000	클립인 풋, RS 80, RS 90, RS 100 검정, RS 80/90/100용 클립인 풋, 너비: 17.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248799671		
수량	20 ST		


PF RS 100 BK 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

ADP 11 - 커버 프로파일 중형




RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	ADP 11	버전	
주문 번호	4169330000	커버 프로파일, RS 100 투명, 커버 프로파일 높이 높음, 너비: 2000 mm	
GTIN (EAN)	4008190229030		
수량	2 M		

RS 100 - 프로파일 하우징



RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 콤포넌트를 보호하는 옵션입니다.

일반 주문 데이터

유형	PTSC KB40X14	버전	
주문 번호	4019420000	장착 스크류 (단자대), 0.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 16.9 mm, 높이: 7 mm	
GTIN (EAN)	4008190243029		
수량	100 ST		