## **RS PLC IPC-620 12-POINTS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### 포인트 투 포인트 결선

- IPC-620 커넥터와 플러그인 커넥터 간의 전환
- 12-22-24-34-38 포인트

#### 일반 주문 데이터

주문 번호	6720000787
유형	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
수량	1 items

# Weidmüller **3**

## **RS PLC IPC-620 12-POINTS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

J	置	녜	U	目

으신	_
승인	

 $\epsilon$ 

## 치수 및 중량

깊이	61 mm	깊이 (인치)	2.4016 inch
높이	266 mm	<u></u> 높이 (인치)	10.4724 inch
너비	29 mm	 폭 (인치)	1.1417 inch
순중량	8001.53 g		

#### 온도

보관 온도	050 °C	작동 온도	050 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

## 결선 데이터

폴 수(제어 측)	12-폴	결선(필드 측)	Card edge
제어 측의 결선	3.5 피치 S2L 헤더		

#### 결선 데이터

결선(필드 측)	Card edge

### 정격 데이터

작동 전압	150 V	채널당 최대 전류	5 A

#### 분류

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

#### 절연 조정(EN50178)

오염 심각도 수준	2	

카탈로그 상태 / 도면 2



## **RS PLC IPC-620 12-POINTS**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면



