

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



포인트 투 포인트 결선

- IPC-620 커넥터와 플러그인 커넥터 간의 전환
- 12-22-24-34-38 포인트

일반 주문 데이터

주문 번호	6720001225
유형	RS PLC IPC-620 38-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485813
수량	1 items

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	126 mm	길이 (인치)	4.9606 inch
높이	266 mm	높이 (인치)	10.4724 inch
너비	29 mm	폭 (인치)	1.1417 inch
순중량	6000 g		

온도

보관 온도	0...50 °C	작동 온도	0...50 °C
-------	-----------	-------	-----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

결선 데이터

폴 수(제어 측)	20-폴	결선(필드 측)	Card edge
제어 측의 결선	SL 5.08		

결선 데이터

결선(필드 측)	Card edge
----------	-----------

정격 데이터

작동 전압	125 V	채널당 최대 전류	3 A
총 작동 전류	10 A		

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

오염 심각도 수준	2
-----------	---

