

제품 이미지

D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 환류 다이오드 또는 RC 필터 포함

일반 주문 데이터

버전	D-SERIES, RC 필터, 정격 제어 전압: 110~230 V AC, 플러그인 결선
주문 번호	7760056014
유형	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인

ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E312083

치수 및 중량

길이	28 mm	길이 (인치)	1.1024 inch
높이	8.6 mm	높이 (인치)	0.3386 inch
너비	12.4 mm	폭 (인치)	0.4882 inch
순중량	1.7 g		

온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E312083
--------------	---------

제어 측

정격 제어 전압	110...230 V AC	상태 표시기	아니요
보호 회로	RC 요소	RC 필터	4.7 kΩ / 10 nF

일반 데이터

컬러 코드	검정	
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	하우징
	UL94 가연성 등급	V-2

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(CSA)	80107692	인증 번호(cURus)	E312083
------------	----------	--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

분류

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

배선도

Dimensional drawing