

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지**그림과 유사**

D-SERIES 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능

선택 사항:

- 녹색 LED 및 환류 다이오드

일반 주문 데이터

버전	D-SERIES, 프리휠 다이오드가 포함된 LED 모듈, 정격 제어 전압: 110~230 V DC, 플러그인 결선
주문 번호	7760056017
유형	RIM 2 110/230VDC
GTIN (EAN)	4032248896615
수량	10 items

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E312083

치수 및 중량

깊이	32 mm	깊이 (인치)	1.2598 inch
높이	8.6 mm	높이 (인치)	0.3386 inch
너비	12.4 mm	폭 (인치)	0.4882 inch
순중량	2.1 g		

온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E312083
--------------	---------

제어 측

정격 제어 전압	110...230 V DC	상태 표시기	녹색 LED
보호 회로	환류 다이오드		

일반 데이터

컬러 코드	검정
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소 UL94 가연성 등급

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(CSA)	80107692	인증 번호(cURus)	E312083
------------	----------	--------------	---------

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------


분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

RIM 2 110/230VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면**배선도****Dimensional drawing**