데이터 시트

FS 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지





일반 주문 데이터

버전	D-SERIES, 릴레이 소켓, 접점 개수: 4, CO 접점, 스크류 결선
주문 번호	7760056127
유형	FS 4CO ECO
GTIN (EAN)	4032248878161
수량	10 items
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.

FS 4CO ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E355547

일반 주문 데이터

현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch
너비	29.5 mm	폭 (인치)	1.1614 inch
순중량	46.46 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E355547

부하 측

최대 스위칭 전압, AC	250 V

일반 데이터

장착 레일	TS 35

인증/표준의 추가 세부 사항

인증 번호(cURus)	E355547

결선 데이터

와이어 결선 방식	스크류 결선

분류

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		