



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com













D-SERIES DRM 릴레이용 릴레이 소켓

- 2 및 4 CO 접점
- 스크류 및 PUSH IN 결선
- 표준 및 낮은 높이

일반 주문 데이터

버전	D-SERIES DRM, 릴레이 소켓, 접점 개수: 4, CO 접점, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN
주문 번호	7760056363
유형	SCM 4CO P
GTIN (EAN)	6944169772276
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

~	าไ
$\overline{\sim}$	Υľ

승인

C Ecanius EK

ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E355547

치수 및 중량

깊이	42.7 mm	깊이 (인치)	1.6811 inch
높이	101.8 mm	높이 (인치)	4.0079 inch
너비	30.6 mm	 폭 (인치)	1.2047 inch
 순중량	71.12 g		

온도

보관 온도	-40 °C85 °C	주변 온도	-40 °C55 °C
작동 온도		 습도	585%, 비응축

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

정격 데이터 UL

인증 번호(cURus)	E355547
--------------	---------

부하 측

정격 스위칭 전압	300 V AC	연속 전류	6 A
최대 스위칭 전압, AC	300 V	 접점 유형	4 CO contact

일반 데이터

장착 레일	TS 35	
컬러 코드	검정	
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	고정 클립
	UL94 가연성 등급	НВ
	구성요소	마운팅 풋
	UL94 가연성 등급	НВ
	구성요소	Pusher
	UL94 가연성 등급	НВ
	구성요소	하우징
	UL94 가연성 등급	V-2

절연 조정

정격 전압	250 V	오염 심각도	2
서지 전압 범주	III	절연재 그룹	IIIb
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리	및≥ 3 mm	제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도	4 kVeff / 1분
연면 거리			
인근 접점의 절연 강도	2.5 KVeff / 1 분	개방 접점의 절연 강도	2.5 KVeff / 1 분
보호 등급	IP20	인근 접점의 임펄스 내전압	4.8 kV(1.2/50 μs)

작성 날짜 17.11.2025 05:51:10 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

인증/	/표준의	추기	· 세·	부人	ᅡ핝
-----	------	----	------	----	----

인증 번호(cURus)	E355547	

결선 데이터

와이어 결선 방식	PUSH IN	탈피 길이, 정격 결선	10 mm
클램프 범위, 정격 결선	1.5 mm ²	클램프 범위, 최소	0.14 mm ²
클램프 범위, 최대	1.5 mm ²	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 26
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.14 mm ²
와이어 단면, 솔리드, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.14 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	1 mm ²	컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소	0.14 mm ²
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대	1.5 mm ²	블레이드 크기	0.4 x 2.5 mm

중요 참고 사항

—	
제품 정보	SCM/SDI P CC 점프바(품번 7760056366)를 채용한 A2 결선만이 이 소켓을 연결할 수 있습니다.

분류

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 9.0	27-37-16-03
ECLASS 9.1	27-37-16-03	ECLASS 10.0	27-37-16-03
ECLASS 11.0	27-37-16-03	ECLASS 12.0	27-37-16-03
ECLASS 13.0	27-37-16-03	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

카탈로그 상태 / 도면 3




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

도면

배선도




Dimensional drawing



사용 예

How to install marker


on PUSH IN connection sockets (one slot available)



마커 설치 방법:PUSH IN 결선 소켓(1개 슬롯 제공)

Miscellaneous


Insert felxible and solid cables



마기 글자 6 대 03대에 글린 그것(1개 글곳 제6

Miscellaneous

Removal of cables stranded with ferrule



Wires will be disconnected just when opening the terminal with the actuator.

Miscellaneous

Recommended screwdriver

