

# **SCM/SDIPCC**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





D-SERIES DRM의 소켓용 점프바

#### 일반 주문 데이터

버전	D-SERIES, 점프바	
주문 번호	<u>7760056366</u>	
유형	SCM/SDI P CC	
GTIN (EAN)	6944169773327	
수량	10 items	

# **SCM/SDIPCC**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량	E 1		
<u> </u>			
깊이	18.2 mm	깊이 (인치)	0.7165 inch
높이	5.7 mm	높이 (인치)	0.2244 inch
너비	12.1 mm	폭 (인치)	0.4764 inch
순중량	1 g		
온도			
보관 온도		작동 온도	
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
점프바 데이터			
정격 전압	250 V	정격 전류	2 A
<u> </u>	Yes	<u> </u>	예 예
 컬러 코드	<u> </u>	교차 연결된 단자대 개수	2
<u>=</u>	2	피치(mm)(P)	8.00 mm
장착 유형	플러그	버전	D-시리즈 소켓용 (PUSH IN 결선 포함)
일반 데이터			
버전	D-시리즈 소켓용 (PUSH IN	컬러 코드	주황색 주황색
-1C	결선 포함)	2-1	107
절연 조정			
정격 전압	250 V		
결선 데이터			
피치(mm)(P)	8.00 mm		
분류			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

카탈로그 상태 / 도면 2

#### SCM/SDI P CC




#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


# 도면

#### **Dimensional drawing**



## 사용 예

#### How to install cross connection




점프바 설치 방법:SDI의 A2 접점 교차 결선... PUSH IN 소켓

#### 사용 예

#### How to install cross connection


to cross connect A2 contacts of SCM... PUSH IN sockets



점프바 설치 방법:SCM의 A2 접점 교차 결선... PUSH IN 소켓

### 사용 예

# **Cross connection**between SDI... and SCM... PUSH IN sockets is possible





# **SCM/SDIPCC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면