

## PAC-S300-HE20-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### 그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LiYY 또는 LY YCY(차퍼) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 8.6 ± 1 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">7789192015</a>          |
| 유형         | PAC-S300-HE20-V0-1M5                |
| GTIN (EAN) | 4099986637122                       |
| 수량         | 1 items                             |

## PAC-S300-HE20-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

ROHS 준수

### 치수 및 중량

순중량 202 g

### 온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

### 일반 데이터

|           |                      |           |  |
|-----------|----------------------|-----------|--|
| 케이블 길이    | 1.5 m                | 적합        | 디지털 신호                                     |
| 기본 재질     | PVC                  | 케이블       | 케이블 LiYY                                   |
| 인터페이스 커넥터 | 플랫 케이블 커넥터 HE10 20P  | 폴 수, 최소   | 20-폴                                       |
| 외경        | 8.6 ± 1 mm           | 커넥터 PLC 측 | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |  |

### 전기 데이터

|                  |           |            |                   |
|------------------|-----------|------------|-------------------|
| 총 전류, 최대         | 3 A       | 고전압 테스트    | 1 KV/1s           |
| 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       | 정격 전압      | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 저항               | ≤ 80 mΩ/m | 용량 와이어/와이어 | 300 pF/m          |
| 용량 와이어/차폐        | 300 pF/m  |            |                   |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |