



### 그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차퍼) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">7789194050</a>
유형	PAC-S300-SD25-V0-5M
GTIN (EAN)	4099986637283
수량	1 items

**PAC-S300-SD25-V0-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 967 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재  
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

일반 데이터

케이블 길이	5 m	적합	아날로그 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYCY
인터페이스 커넥터	SUB-D FEMALE 25P	폴 수, 최소	25-폴
외경	10.15 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P
와이어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 KV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
저항	≤ 80 mΩ/m	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		