



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm²
주문 번호	7789301020
유형	PAC-UNIV-HE20-1:1-2M
GTIN (EAN)	8430243968775
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	408 g
-----	-------

온도

보관 온도	-10...60 °C	작동 온도	-10...50
-------	-------------	-------	----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	2 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
인터페이스 커넥터	플랫 케이블 커넥터 HE10 20P	폴 수, 최소	20-폴
외경	8.6 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	플랫 케이블 커넥터 HE10 20P
와이어 단면적	0.25 mm ²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 kV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
저항	≤ 80 mΩ/m	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		