

PAC-MICR-HE20-V3-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
 - 단면적 0.14 mm² 또는 0.25 mm²의 다극 LiYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
 - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm ²
주문 번호	7789834025
유형	PAC-MICR-HE20-V3-2M5
GTIN (EAN)	4099986634879
수량	1 items

PAC-MICR-HE20-V3-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 548 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	2.5 m	적합	디지털 신호
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYY
인터페이스 커넥터	2X 플랫 케이블 커넥터 HE10 20P	폴 수, 최소	20-폴
외경	8.6 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	플랫 케이블 커넥터 HE10 20P
와이어 단면적	0.25 mm ²		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	고전압 테스트	1 KV/1s
경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
저항	≤ 80 mΩ/m	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		