



선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LIYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 주문 번호      | 7789842050                           |
| 유형         | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635197                        |
| 수량         | 1 items                              |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |        |
|-----|--------|
| 순중량 | 1001 g |
|-----|--------|

### 온도

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 보관 온도 | -10...60 °C | 작동 온도 | -10...50 °C |
|-------|-------------|-------|-------------|

### 정격 데이터 UL

|          |         |
|----------|---------|
| 총 전류, 최대 | 0.125 A |
|----------|---------|

### 일반 데이터

|           |                         |         |             |
|-----------|-------------------------|---------|-------------|
| 케이블 길이    | 5 m                     | 적합      | 디지털 신호      |
| 기본 재질     | PVC                     | 케이블     | 케이블 LiYY    |
| 폴 수, 최소   | 36-폴                    | 외경      | 11.2 ± 1 mm |
| 커넥터 PLC 측 | GEFANUC IC694TBS032 36P | 와이어 단면적 | 0.25 mm²    |

### 전기 데이터

|          |           |         |                       |
|----------|-----------|---------|-----------------------|
| 총 전류, 최대 | 0.125 A   | 고전압 테스트 | 1 kV/1s               |
| 저항       | ≤ 80 mΩ/m | 작동 전압   | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |