

**C300-36B-324B-2S-M50-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

사전 배선된 케이블을 통해 Honeywell C300 IOTA(Input Output Terminal Assemblies)와 바이드물러 FTA(Field Terminal Assemblies)를 빠르고, 간단하며, 오류 없는 방식으로 결선할 수 있습니다. 케이블은 단일 커넥터나 듀얼 커넥터 또는 Free-end 및 페럴과 함께 공급 가능합니다. 후드가 적용되어 취급이 간편하며 IOTA와의 강력한 결선이 가능합니다. 또한 여러 게이지 크기와 최대 50m 길이의 케이블을 사용할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 0.50 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">7789892100</a>                     |
| 유형         | C300-36B-324B-2S-M50-10M                       |
| GTIN (EAN) | 4032248186631                                  |
| 수량         | 1 items                                        |

**C300-36B-324B-2S-M50-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 3360 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|           |                                                                    |           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 케이블 길이    | 10 m                                                               | 적합        | 디지털 신호                                                             |
| 기본 재질     | PVC                                                                | 케이블       | 케이블 LiYCY                                                          |
| 인터페이스 커넥터 | SP-BLZP 5.08<br>32P (클램셸 포함),<br>WEIDMUELLER BLT<br>5.08HC/04/180F | 폴 수, 최소   | 36-폴                                                               |
| 외경        | 15,75 ± 1 mm                                                       | 커넥터 PLC 측 | SP-BLZP 5.08<br>32P (클램셸 포함),<br>WEIDMUELLER BLT<br>5.08HC/04/180F |
| 와이어 단면적   | 0.50 mm <sup>2</sup>                                               |           |                                                                    |

전기 데이터

|                  |           |           |                       |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 총 전류, 최대         | 7 A       | 고전압 테스트   | 1 KV/1s               |
| 경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A       | 정격 전압     | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| 저항               | ≤ 39 mΩ/m | 작동 전압     | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| 용량 와이어/와이어       | 300 pF/m  | 용량 와이어/차폐 | 300 pF/m              |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |