SIHA 3/G20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







퓨즈 홀더 SIHA는 개펴 단자대를 퓨즈 단자대로 신속 전환합니다. 개펴 레버를 제거하고 퓨즈 유닛을 장착하기만 하면 됩니다.

일반 주문 데이터

버전	기본 연결 모듈형 단자대용 퓨즈 홀더, 검정, 6.3 A, 플러그형, V-0, Wemid
주문 번호	<u>7926190000</u>
유형	SIHA 3/G20
GTIN (EAN)	4032248264612
수량	1000 items

SIHA 3/G20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	63.1 mm	깊이 (인치)	2.4842 inch	
픞이	39.38 mm	높이 (인치)	1.5504 inch	
크비	6 mm	폭 (인치)	0.2362 inch	
는중량 -	7.08 g			
<u> </u> 도				
T W 0 =	F 00 40 00	24 TE 05 TA	F0.00	
주변 온도	-5 °C40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C	
연속 작동 온도, 최대	120 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	즈스 에이 미조피			
REACH SVHC	준수, 예외 미존재			
	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
시스템 사양				
버전	표조 카트리지			
일반				
W-1 313			100.00	
설치 권고	작동 지침/카탈로그	작동 온도 범위, 최대	120 °C	
자재 데이터				
기본 재질	Wemid	컬러 코드	검정	
<u>기는 제물</u> JL 94 가연성 등급	V-0		<u> </u>	
추가 기술 데이터			"	
설치 권고	작동 지침/카탈로그	장착 유형	플러그	
분류				
TIM 6 O	FC002040	FTIM 7.0	FC002040	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848 EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0		
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2



SIHA 3/G20



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

