



케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.

- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
- IEC 62275: 2006-준수
- 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

### 일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 7.5 x 300 mm, 폴리아미드 66, 540 N
주문 번호	<a href="#">7940006068</a>
유형	CB 300/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520213
수량	2000 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E317499

치수 및 중량

깊이	1.7 mm	깊이 (인치)	0.0669 inch
높이	300 mm	높이 (인치)	11.811 inch
너비	7.5 mm	폭 (인치)	0.2953 inch
순중량	4.3 g		

온도

작동 온도 범위	-40...85 °C
----------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	80 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	540 N	번들 직경, 최대	80 mm
텐션 강도(파운드 힘)	121 lbf	번들 직경, 최소	4 mm

중요 참고 사항

제품 정보	박스 내 봉투 수(개): 20 휴대용 포켓 크기의 박스 내 품목 수(개): 100 1개 배송 단위는 1박스 수량에 해당하며, 배송 단위의 배수만 주문 가능합니다.
-------	--

분류

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

