CB 500/12,5 NC




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.

- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는 데 적합합니다.
- IEC 62275: 2006-준수
- 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

버전	케이블 타이, 12.5 x 500 mm, 폴리아미드 66, 1080 N
주문 번호	7940006078
유형	CB 500/12,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520299
수량	50 items

CB 500/12,5 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

0
7

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(UR)	E317499

치수 및 중량

깊이	1.95 mm	깊이 (인치)	0.0768 inch
높이	500 mm	높이 (인치)	19.685 inch
너비	12.5 mm	폭 (인치)	0.4921 inch
 순중량	14.14 g		

온도

작동 온도 범위 -40...85 ℃

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

설치 자재

UV-차단	No	다시 열기 위한 용도	아니요
UL 94 가연성 등급	V-2	작동 온도 범위, 최대	85 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	 할로겐	아니요
케이블 직경, 최대	143 mm	기본 재질	폴리아미드 66
텐션 강도	1080 N	 번들 직경, 최대	143 mm
텐션 강도(파운드 힘)	243 lbf	번들 직경, 최소	30 mm

분류

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02
ECLASS 13.0	27-14-07-02	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

카탈로그 상태 / 도면 2



CB 500/12,5 NC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

