



케이블 및 마커를 조이기 위한 CB 케이블 타이입니다.

- 특히 CLI M, SFX, WKM, WKS 케이블 마커를 고정하는데 적합합니다.
- IEC 62275: 2006-준수
- 난연 등급 V2 ~ UL-94의 잘 깨지지 않는 폴리아미드 PA 6.6

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 케이블 타이, 12.5 x 500 mm, 폴리아미드 66, 1080 N |
| 주문 번호 | 7940006079 |
| 유형 | CB 500/12,5 BK |
| GTIN (EAN) | 4032248520282 |
| 수량 | 500 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(UR) | E317499 |

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 1.95 mm | 깊이 (인치) | 0.0768 inch |
| 높이 | 500 mm | 높이 (인치) | 19.685 inch |
| 너비 | 12.5 mm | 폭 (인치) | 0.4921 inch |
| 순중량 | 13.9 g | | |

온도

| | |
|----------|-------------|
| 작동 온도 범위 | -40...85 °C |
|----------|-------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

설치 자재

| | | | |
|--------------|---------|--------------|----------|
| UV-차단 | No | 다시 열기 위한 용도 | 아니요 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 작동 온도 범위, 최대 | 85 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C | 할로겐 | 아니요 |
| 케이블 직경, 최대 | 143 mm | 기본 재질 | 폴리아미드 66 |
| 텐션 강도 | 1080 N | 번들 직경, 최대 | 143 mm |
| 텐션 강도(파운드 힘) | 243 lbf | 번들 직경, 최소 | 30 mm |

중요 참고 사항

| | |
|-------|---|
| 제품 정보 | 박스 내 봉투 수(개): 10 휴대용 포켓 크기의 박스 내 품목 수(개): 50 1개 배송 단위는 1박스 수량에 해당하며, 배송 단위의 배수만 주문 가능합니다. |
|-------|---|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

