

### **FAD 1771-WA/WC SL10 M US**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 그림과 유사



마이그레이션용 어댑터 – PLC-5. 사전 조립된 케이블이 포함된 전면 어댑터는 PLC-5 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이드뮬러의 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

주문 번호	7940125447	
유형	FAD 1771-WA/WC SL10 M US	
GTIN (EAN)	4064675209072	
수량	1 items	



## **FAD 1771-WA/WC SL10 M US**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인

승인



	•			
치수 및 중량				
7101	F.0	7101 (01=1)	0.0000	
<u>깊이</u> 높이	53 mm	 깊이 (인치) 높이 (인치)	2.0866 inch	
<u>효이</u> 너비	269 mm 32 mm	 폭 (인치)	10.5905 inch 1.2598 inch	
<sub>디미</sub> 순중량	13214.52 g	즉 (단지)	1.2998 IIICH	
L 0 0	132 14.32 g			
온도				
보관 온도	-4060 °C	작동 온도	-2550 °C	
환경 제품 규정 준수				
	T.A. 01101 -1 T-11			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
결선 데이터				
폴 수(제어 측)	10-극	결선(필드 측)	Card edge	
제어 측의 결선	SL 3.5 헤더		Card cage	
결선 데이터			'	
결선(필드 측)	Card edge	PLC에 결선	SL 3.5/F 10p 커넥터	
 정격 데이터	·		<u> </u>	
채널당 최대 전류	2 A	총 작동 전류	6 A	
<u> </u>	2.7	0 70 Επ	<u> </u>	
<u>е</u> т				
ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584	
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584	
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92	
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92	
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92	
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92	
ECLASS 15.0	27-33-02-92			
절연 조정(EN50178)				
 준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 300 V AC	
<u> </u>	II	 오염 심각도 수준	2	
절연 테스트 전압 AC	1.2 kV			

카탈로그 상태 / 도면 2







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

