

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



마이그레이션용 어댑터 - PLC-5.
 사전 조립된 케이블이 포함된 전면 어댑터는 PLC-5
 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이트몰러의
 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 주문 번호 | 7940125450 |
| 유형 | FAD 1771-WB/WD SL12 M US |
| GTIN (EAN) | 4064675209164 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

| | | | |
|-----|------------|---------|--------------|
| 깊이 | 53 mm | 깊이 (인치) | 2.0866 inch |
| 높이 | 269 mm | 높이 (인치) | 10.5905 inch |
| 너비 | 32 mm | 폭 (인치) | 1.2598 inch |
| 순중량 | 13214.98 g | | |

온도

| | | | |
|-------|-------------|-------|-----------|
| 보관 온도 | -40...60 °C | 작동 온도 | 0...50 °C |
|-------|-------------|-------|-----------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

결선 데이터

| | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 폴 수(제어 측) | 12-폴 | 결선(필드 측) | Card edge |
| 제어 측의 결선 | SL 3.5 헤더 | | |

결선 데이터

| | | | |
|----------|-----------|---------|------------------|
| 결선(필드 측) | Card edge | PLC에 결선 | SL 3.5/F 12p 커넥터 |
|----------|-----------|---------|------------------|

정격 데이터

| | | | |
|-----------|-----|---------|-----|
| 채널당 최대 전류 | 2 A | 총 작동 전류 | 8 A |
|-----------|-----|---------|-----|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

절연 조정(EN50178)

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|
| 준수 | UL 61010-1:2012, 3rd Edition, UL 61010-2-201 | 정격 절연 전압 | <300 V AC |
| 서지 전압 범주 | II | 오염 심각도 수준 | 2 |
| 절연 테스트 전압 AC | 1.5 kV | | |

FAD 1771-WB/WD SL12 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

