

그림과 유사



마이그레이션용 어댑터 - PLC-5.
 사전 조립된 케이블이 포함된 전면 어댑터는 PLC-5
 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이트몰러의
 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	7940125451
유형	FAD 1771-WF SL18 M US
GTIN (EAN)	4064675209195
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

깊이	53 mm	깊이 (인치)	2.0866 inch
높이	269 mm	높이 (인치)	10.5905 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	13211.08 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	0...50 °C
-------	-------------	-------	-----------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

PLC에 결선	SL 3.5/F 18p 커넥터
---------	------------------

정격 데이터

채널당 최대 전류	2 A	총 작동 전류	8 A
-----------	-----	---------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	UL 61010-1:2012, 3rd Edition, UL 61010-2-201	정격 절연 전압	<300 V AC
서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV		

FAD 1771-WF SL18 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

