

FAD 1771-WG SL21 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



마이그레이션용 어댑터 - PLC-5.
 사전 조립된 케이블이 포함된 전면 어댑터는 PLC-5
 카드에서 다른 PLC/DCS 시스템 또는 바이트몰러의
 u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	7940125452
유형	FAD 1771-WG SL21 M US
GTIN (EAN)	4064675209201
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



치수 및 중량

깊이	33 mm	깊이 (인치)	1.2992 inch
높이	269 mm	높이 (인치)	10.5905 inch
너비	32 mm	폭 (인치)	1.2598 inch
순중량	17196.3 g		

온도

보관 온도	-40...60 °C	작동 온도	-25...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

결선 데이터

폴 수(제어 측)	21극	결선(필드 측)	Card edge
제어 측의 결선	SL 3.5 헤더		

결선 데이터

결선(필드 측)	Card edge	PLC에 결선	2 x SL 3.5/F 11p 커넥터
----------	-----------	---------	----------------------

정격 데이터

채널당 최대 전류	2 A	총 작동 전류	8 A
-----------	-----	---------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	< 250 V AC
서지 전압 범주	II	오염 심각도 수준	2
절연 테스트 전압 AC	1.2 kV		

FAD 1771-WG SL21 M US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

