TS35X7.5 ST K31



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사





그림과 유사

Klippon® 인클로저 시리즈용 시스템 부속품을 이용하면 모든 응용 부문의 특정 요구 사항에 맞게 하우징을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

- DIN 레일 TS 35 및 TS15
- 장착 플레이트
- 경첩
- 벽면 장착 홀더

바이드뮬러는 필요한 모든 단자대와 케이블 글랜드가 장착되어 있고 고객 사양과 일치하는 박스를 제조 및 공급할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 164 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
주문 번호	8000003898
유형	TS35X7.5 ST K31
GTIN (EAN)	4050118652604
 수량	20 items

TS35X7.5 ST K31



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch		
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch		
너비	164 mm	폭 (인치)	6.4567 inch		
순중량	60 g				
온도					
작동 온도					
환경 제품 규정 준수		'			
RoHS 준수 상태		준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
액세서리에 대한 일반 정보	,				
게지 드 께	1	고머 미가	되기 이어 드그 미 비중마		
재질 두께	1 mm	표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리		
기본 재질	스틸	스탬프 크기	4.5 x 20 mm		
일반정보					
재질 두께	1 mm	표준 규격	DIN EN 60715		
표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리	기본 재질	스틸		
스탬프 크기	4.5 x 20 mm				
분류					
ETIMA O O	F000400F	FT114.7.0	50001005		
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285		
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285		
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02		
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02		
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02		
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02		
ECLASS 15.0	27-40-06-02				

카탈로그 상태 / 도면 2



TS35X7.5 ST K31



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 FKSC M4X6 D8/SW2

주문 번호 <u>1567480000</u>

GTIN (EAN) 4008190033491

수량 100 ST

2 버전

SAK 시리즈, 육각 스크류, 스크류, 극 수: 1

카탈로그 상태 / 도면 3