

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	나사산 구멍이 있는 하우징, 75 x 80 x 56.5, 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 드릴 구멍 축 A: 2 x M16x1.5, 드릴 구멍 축 B: 2 x M16x1.5
주문 번호	8000004160
유형	KLIPPON POK1 2M16AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986231
수량	1 items

KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

길이	56.5 mm	길이 (인치)	2.2244 inch
높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch
너비	80 mm	폭 (인치)	3.1496 inch
순중량	265 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

재료 데이터

표면 마감	미처리, 광택	기본 재질	유리 섬유 강화 폴리에스테르
-------	---------	-------	-----------------

일반 데이터

컬러 코드	은회색	보호 등급	IP66, IP67
컬러 차트(유사)	RAL 7001		

세트 | 조립품 속성

인접	아니요
----	-----

표준 기능


참조 제품	KLIPPON POK 080806
-------	------------------------------------

하우징

기본 재질	유리 섬유 강화 폴리에스테르	레일에 맞게 조립	KL SET 6A4 S
드릴 구멍 측 C	없음	드릴 구멍 측 D	없음
드릴 구멍 측 A	2 x M16x1.5	레일에 맞게 미조립	TS15 68 KLIPPON POK1 CSS
드릴 구멍 측 B	2 x M16x1.5		

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



KLIPPON POK1 2M16AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

플라스틱 블랭킹 플러그 Ex e/i 7 J(줄)



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	VP M16 EX SI 7J	버전
주문 번호	2066720000	VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 펌프형, M
GTIN (EAN)	4050118415438	16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리amide 6
수량	100 ST	