

**KLIPPON POK2 2M20AB CSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**일반 주문 데이터**

버전	나사산 구멍이 있는 하우징, 75 x 110 x 56.5, 유리 섬유 강화 폴리에스테르, 드릴 구멍 축 A: 2 x M20x1.5, 드릴 구멍 축 B: 2 x M20x1.5
주문 번호	<a href="#">8000004161</a>
유형	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
수량	1 items

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	56.5 mm	길이 (인치)	2.2244 inch
높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch
너비	110 mm	폭 (인치)	4.3307 inch
순중량	340 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

재료 데이터

표면 마감	미처리, 광택	기본 재질	유리 섬유 강화 폴리에스테르
-------	---------	-------	-----------------

일반 데이터

컬러 코드	은회색	보호 등급	IP66, IP67
컬러 차트(유사)	RAL 7001		

세트 | 조립품 속성

인접	아니오
----	-----

표준 기능

참조 제품	<a href="#">KLIPPON POK 081106</a>
-------	------------------------------------



하우징

기본 재질	유리 섬유 강화 폴리에스테르	레일에 맞게 조립	
드릴 구멍 측 C	없음	드릴 구멍 측 D	없음
드릴 구멍 측 A	2 x M20x1.5	레일에 맞게 미조립	<a href="#">TS15 98 KLIPPON POK2 CSS</a>
드릴 구멍 측 B	2 x M20x1.5		

분류

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

도면



## KLIPPON POK2 2M20AB CSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 플라스틱 블랭킹 플러그 Ex e/i 7 J(줄)



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	VP M20 EX SI 7J	버전	
주문 번호	<a href="#">2066730000</a>		VPK EX 7J(Ex 블랭킹 플러그, 플라스틱, 7J), 블랭킹 플러그, 피 쇄형, M
GTIN (EAN)	4050118415346		20, 11 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 폴리amide 6
수량	100 ST		

#### KSG BN O NI - 네오프렌 실이 있는 니켈 도금 버전



KSG는 피복이 없는 케이블과 라인의 결선용으로만 사용됩니다. 케이블 글랜드와 함께 네오프렌 실을 주문했다면 -35°C ~ +90°C의 온도 범위에서 이 실을 사용할 수 있습니다. 실리콘 실을 사용하는 경우에는 -60°C ~ +180°C의 온도 범위가 가능합니다. 제공 품목에 포함된 O-링과 케이블 글랜드는 같은 재료로 만들어져 있습니다. 이 실링을 사용하는 경우 수중 25 m 깊이(2.5 bar의 압력)에서 IP66 또는 IP68 보호가 보장됩니다. KSG는 내압 방폭(Ex d) 밀봉 및 안전증 방폭(Ex e) 구조에서 사용하도록 허가되었습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	KSG M20 BN O NI 2 G20	버전	
주문 번호	<a href="#">1911560000</a>		KSG(Klippon 표준 Ex 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20, 16
GTIN (EAN)	4032248539604		mm, OD min. 9.6 - OD max. 14 mm, ID min. 9.40 - ID max. 14.00
수량	20 ST		mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, 황동, 니켈 도금

#### 외부 스레드 M20



ADAP 시리즈 어댑터는 Ex 장비에서 미사용 입력부를 채우는 용도로 유연성과 다목적성을 제공하며, 내염 (Flameproof) Ex d 및 안전성 강화(Increased Safety) Ex e 방폭 및 IP66/67/68 진입율을 유지합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	ADAP EX M20-M16	버전	
주문 번호	<a href="#">1737560000</a>		ADAP(어댑터, 확장 및 축소), 어댑터, M 20, M 16, IP54, 황동, 니켈
GTIN (EAN)	4008190957599		도금
수량	1 ST		